


SERIA FIBREDYNE CFB-PLUS

Zmodyfikowane uformowane wkłady



SERIA FIBREDYNE CFB-PLUS

Zmodyfikowane uformowane wkłady



FUNKCJE

- ▶ Technologia Fibredyne: ekskluzywna technologia Fibredyne™ integruje filtrację sedymentacyjną z blokiem węglowym, wykorzystując naszą prawnie zastrzeżoną technologię unieruchamiania węgla na włóknach. Takie rozwiązanie zapewnia stopień filtracji na poziomie 0,5 mikrona, wyjątkową zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń, minimalizuje spadki ciśnienia, jest odporne na przedwczesne zatykanie i zapewnia wyższe natężenie przepływu, eliminując potrzebę stosowania bocznej baterii.
- ▶ Nominalna wartość temperatury: 4,4–82,2°C
- ▶ Media filtra: złożony PAC
- ▶ Zaśleпки: polipropylen
- ▶ Siatka: polietylen
- ▶ Uszczelki: Santopren

CECHY WYDAJNOŚCI*

Model	Początkowy ΔP przy przepływie	Redukcja smaku i zapachu chloru przy przepływie
CFB-Plus 10	0,14 bara przy 57 l/min	> 37 800 l przy 3,8 l/min
CFB-Plus 20	< 0,07 bar przy 57 l/min	> 75 700 l przy 7,6 l/min
CFB-Plus 10BB	0,07 bara przy 76 l/min	> 94 600 l przy 7,6 l/min
CFB-Plus 20BB	0,14 bara przy 57 l/min	> 189 000 l przy 15,1 l/min

SPECYFIKACJE PRODUKTU

Model	Wymiary maksymalne	Wartość w mikronach (znamionowa)
CFB-Plus 10	73 mm × 248 mm (2 7/8" × 9 3/4")	5–10
CFB-Plus 20	73 mm × 508 mm (2 7/8" × 20")	5–10
CFB-Plus 10BB	118 mm × 248 mm (4 5/8" × 9 3/4")	5–10
CFB-Plus 20BB	118 mm × 508 mm (4 5/8" × 20")	5–10

UWAGA: Wydajność zależy od projektu systemu, przepływu i niektórych innych warunków zastosowania.

Niektóre kraje wymagają rejestracji systemu lub certyfikatu o wymaganej redukcji zanieczyszczeń związanych ze zdrowiem.

UWAGA: Wkłady zawierają bardzo małe ilości drobinek węgla (bardzo drobny, czarny proszek).

Nowy wkład po montażu należy przepłukać wodą, aby usunąć wszelkie ślady drobinek przed użyciem wody.

UWAGA: Wartość w mikronach informuje o usunięciu 85% lub więcej cząstek w tym rozmiarze. Szacowana wydajność przetestowana przy użyciu wolnego chloru o stężeniu 2 ppm do granicy 0,5 ppm.

OSTRZEŻENIE: Nie używać z wodą, która jest mikrobiologicznie niebezpieczna lub jest nieznanego pochodzenia, bez dostatecznej dezynfekcji przed wkładem lub za nim.



Testowany i certyfikowany przez NSF International pod względem zgodności z normą NSF/ANSI 42 tylko pod względem wymagań materiałowych.

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i logotypy stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.

© 2025 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.