

SERIE LR

CARTUCHOS DE REDUCCIÓN DE PLOMO



SERIE LR

CARTUCHOS DE REDUCCIÓN DE PLOMO



APLICACIONES

- ▶ LR-FB20BB → Toda la casa
- ▶ LR-10 → POU, caudal total

CARACTERÍSTICAS • VENTAJAS

- ▶ Sistema profesional de reducción de plomo.
- ▶ Norma NSF/ANSI 53, certificado para la reducción de quistes como Cryptosporidium y Giardia por medios mecánicos
- ▶ La tecnología Fibredyne proporciona una pérdida mínima de presión del agua, incluso en momentos de elevado consumo.
- ▶ Protección en toda su casa: Garantiza agua limpia y sin plomo en cada grifo, protegiendo a su familia de contaminantes nocivos.
- ▶ La tecnología de cartucho Fibredyne permite **duplicar la eficacia de flujo de los filtros de plomo comparables de la competencia.**
- ▶ Caudal total: El LR-10 puede conectarse directamente al grifo de la cocina sin necesidad de un grifo lateral

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	LR-10	LR-FB20BB
Referencia	655208-43	655210-43
Aplicación	POU (punto de uso)	POE (punto de entrada)
Tecnología	Fibredyne	Fibredyne
Tamaño	2,5 x 10 pulg.	4 x 20 pulg.
Capacidad	5 678 l (1 500 gal.)	151 000 l (40 000 gal.)
Velocidad de filtrado	0,5 micras	0,5 micras
Caudal	9,45 l/min (2,5 gpm)	38 l/min (10 gpm)
Rango de presión	2,7 - 10,3 bar (40-125 psi)	6,2 bar (30 - 90 psi)
Rango de temperatura	4,4 °C - 37,8 °C (40°-100 °F)	
Reducción de contaminantes	Plomo, quistes: Certificado con la norma NSF/ANSI 53 para reducir quistes como el Cryptosporidium y la Giardia por medios mecánicos	

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- ▶ Seleccione una ubicación de montaje adecuada para soportar todo el peso del sistema en funcionamiento.
- ▶ Asegúrese de lubricar correctamente la junta tórica antes del uso.
- ▶ Instalar en vertical con la cubeta colgando.
- ▶ Deje un espacio de 6,35 cm (2-1/2") debajo del cartucho para facilitar su sustitución.

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- ▶ Sustituya el cartucho si el caudal disminuye.
- ▶ No supere el caudal de servicio.
- ▶ Inspeccione la junta tórica en cada cambio de cartucho. Lubrique y/o sustituya si es preciso.



Sistema LR-50BB con cartucho 655210-43. Probado y certificado por NSF International según las normas CSA B483.1 y NSF/ANSI 53 para la reducción de plomo y quistes. NSF International ha probado y certificado el sistema LR-1500, que utiliza el cartucho 655208-43 para la reducción de los parámetros especificados en la ficha técnica de rendimiento en conformidad con las normas NSF/ANSI 42, 53 y CSA B483.1.